

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
 Spanbrecher: SM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mm
 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen