

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250162 HB7010-1
GTIN	4045197779625
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120416 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 8 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 8 mm
Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanbrecher	SM

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1,6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen