

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250170 HB7010-1
GTIN	4045197779649
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160612 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P

Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen