

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160616, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 160616 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 8 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,6 mm
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-1
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160616
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen