

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190624, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250176 HB7010-1
GTIN	4045197779670
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 190624 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 8 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Eckenradius	2,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 8 mm
Spanbrecher	SM

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen