

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SG

 Schnitttiefe a_p : 1,5 - 8 mm

 Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	1,5 - 8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen