

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120412 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SG  
Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Spanbrecher	SG
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 8 mm
Eckenradius	1,2 mm

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen