

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190616, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 190616 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SR  
Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe $a_p$	2 - 10 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Spanbrecher	SR
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190616
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen