

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 190624 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SR
Schnitttiefe a_p : 2 - 10 mm
Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SR
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	2,4 mm

Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schnitttiefe a _p	2 - 10 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen