

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen