

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150612 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen