

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150608 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SG

 Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm

 Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SG
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7010-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen