

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

KNUX 160405L HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanleitstufe	2,2 mm
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen