

**Garant**
**KNUX 160405R, Sorte: HB7010-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251070 HB7010-1
GTIN	4045197779977
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

KNUX 160405R HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SG

Spanleitstufe: 3,2 mm

 Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanleitstufe	3,2 mm
Spanbrecher	SG
Schnitttiefe $a_p$	1 - 6 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,5 mm
Sorte	HB7010-1
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen