

Garant
KNUX 160410R, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251076 HB7010-1
GTIN	4045197779991
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160410R HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SG

Spanleitstufe: 3,2 mm

 Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanleitstufe	3,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SG
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen