

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1



Bestelldaten

Bestellnummer	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7010-1 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HB7010-1
 Spanbrecher: SS
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen