


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7010-1 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: HB7010-1
 Spanbrecher: SM
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mm
 Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanbrecher	SM

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen