


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 150612 HB7010-1 Eckenradius: 1,2 mm
Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mm
Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7010-1

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150612
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen