

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7010-1**



## Bestelldaten

Bestellnummer	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	SG
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Vorschub $f$	0,25 - 0,8 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 9 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen