

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe $a_p$	2 - 12 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SR
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 120412

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen