

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TNMG 160408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen