

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f : 0,08 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Sorte	HB7010-1
Vorschub f	0,08 - 0,4 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen