

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VN.G 160408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm

Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen