

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 060408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Eckenradius	0,8 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen