

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen