

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1



Bestelldaten

Bestellnummer	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7010-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen