

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	SG
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen