

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SG
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Eckenradius	1,2 mm

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen