

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T302 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen