

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CCMT 120408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen