

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen