

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260765 HB7010-1
GTIN	4045197780652
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SC.T 120404 HB7010-1 Eckenradius: 0,4 mm  
Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen