

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260766 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780669 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

SC.T 120408 HB7010-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

| | |
|---|-----------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 120 - 440 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Sorte | HB7010-1 |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Hauptanwendung | P |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Spanbrecher | SM |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 120408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |