

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110204 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen