

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T304 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,4 mm

Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen