

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 110202 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
 Spanbrecher: SM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Sorte	HB7010-1

Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen