

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261224 HB7010-1
GTIN	4045197780799
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 110304 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen