

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HB7010-1
GTIN	4045197780812
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VB.T 160408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen