

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261364 HB7010-1
GTIN	4045197780829
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VCMT 110302 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen