

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261459 HB7010-1
GTIN	4045197780881
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Hauptanwendung	P

Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen