

Garant
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 10/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	120 mm
Einstehtiefe t_{max}	6 mm
Stechbreite w	2 mm
Funktionsbreite L_4	10 mm
Kopflänge L_1	26 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Schaftbreite b	10 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 4	279815 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
