

ELTEN**Schweißerstiefel schwarz CARL HI, S3, EU-Schuhgröße: 42****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 092255 42 |
| GTIN | 4030839210451 |
| Artikelklasse | 09P |

Beschreibung**Ausführung:**

Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.

- **Obermaterial aus robustem Rindleder.**
- **Lederfutter.**
- **Geschlossene Lasche.**
- **Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.**
- **Antistatische Softvlies-Brandsohle.**
- **Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.**
- **PU-Spitzenschutz.**
- **Hitzebeständige Nähte.**
- **Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.**
- **Gepolsterte Funkenschutzmanschette.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.

Schutzklasse: S3

Material Zehenschutzkappe: Stahl

Durchtrittsicherheit: Stahl

Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200 °C
Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Technische Beschreibung

| | |
|--|---|
| Material Innenfutter | Leder |
| Schutzklasse | S3 |
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 |
| Obermaterial | Rindleder |
| EU-Schuhgröße | 42 |
| Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C |
| Durchtrittsicherheit | Stahl |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl |
| Farbe | schwarz |
| Material Laufsohle | Gummi/PU |
| Serie | CARL |
| Geschlecht | Herren |
| Produktart | Sicherheitsstiefel |