

**ELTEN****Schweißerstiefel schwarz CARL HI, S3, EU-Schuhgröße: 44****Bestelldaten**

Bestellnummer	092255 44
GTIN	4030839210475
Artikelklasse	09P

**Beschreibung****Ausführung:**

Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.

- **Obermaterial aus robustem Rindleder.**
- **Lederfutter.**
- **Geschlossene Lasche.**
- **Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.**
- **Antistatische Softvlies-Brandsohle.**
- **Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.**
- **PU-Spitzenschutz.**
- **Hitzebeständige Nähte.**
- **Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.**
- **Gepolsterte Funkenschutzmanschette.**

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Hinweis:**

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.

Schutzklasse: S3

Material Zehenschutzkappe: Stahl

Durchtrittsicherheit: Stahl

Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200 °C  
Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

## Technische Beschreibung

Obermaterial	Rindleder
Schutzklasse	S3
Material Zehenschutzkappe	Stahl
Durchtrittsicherheit	Stahl
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Farbe	schwarz
Material Laufsohle	Gummi/PU
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle)	Über 200 °C
Material Innenfutter	Leder
EU-Schuhgröße	44
Serie	CARL
Geschlecht	Herren
Produktart	Sicherheitsstiefel