

ELTEN**Schweißerstiefel schwarz CARL HI, S3, EU-Schuhgröße: 47****Bestelldaten**

Bestellnummer	092255 47
GTIN	4030839210505
Artikelklasse	09P

Beschreibung**Ausführung:**

Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.

- **Obermaterial aus robustem Rindleder.**
- **Lederfutter.**
- **Geschlossene Lasche.**
- **Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.**
- **Antistatische Softvlies-Brandsohle.**
- **Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.**
- **PU-Spitzenschutz.**
- **Hitzebeständige Nähte.**
- **Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.**
- **Gepolsterte Funkenschutzmanschette.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.

Schutzklasse: S3

Material Zehenschutzkappe: Stahl

Durchtrittsicherheit: Stahl

Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200 °C
Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Technische Beschreibung

Material Zehenschutzkappe	Stahl
Material Laufsohle	Gummi/PU
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle)	Über 200 °C
Material Innenfutter	Leder
Farbe	schwarz
EU-Schuhgröße	47
Durchtrittsicherheit	Stahl
Obermaterial	Rindleder
Schutzklasse	S3
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Serie	CARL
Geschlecht	Herren
Produktart	Sicherheitsstiefel