



Schweißerstiefel anthrazit VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, EU-Schuhgröße: 39



Bestelldaten

Bestellnummer	092811 39
GTIN	4044348460412
Artikelklasse	09C

Beschreibung

Ausführung:

Gießer- und Schweißerstiefel VX 7380 Perbunan für extreme Bedingungen. Dachrinnensystem zum Ablaufen heißer Flüssigkeiten.

- **Geschlossene Lasche.**
- **Laufsohle Perbunan VX ESD, anthrazit.**
- **SECURA VARIO® Fersendämpfung.**
- **Echtleder-Brandsohle.**
- **Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®.**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092812.

Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 38 – 48.

Hinweis Werbetext:

Sicherheitsschuhe von Steitz Secura verfügen über ein Mehrweitesystem.

elektrische Isolierung: EGB/ESD

Schutzklasse: S2

Material Zehenschutzkappe: Aluminium

Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200 °C °C

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Technische Beschreibung

Schutzklasse	S2
Obermaterial	Glattleder
EU-Schuhgröße	39
Material Zehenschutzkappe	Aluminium
Rutschhemmung	ja
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Material Innenfutter	Echt Leder
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle)	Über 200 °C °C
Farbe	schwarz
Material Laufsohle	Perbunan VX
schnittfest	ja
Serie	VX 7000
Eigenschaft	Vario®-Dämpfung
Geschlecht	Herren
elektrische Isolierung	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitsstiefel