



## Schweißerstiefel anthrazit VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 44



### Bestelldaten

Bestellnummer	092812 44
GTIN	4044348460573
Artikelklasse	09C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheitsschuhe aus geschmeidigem Glattleder mit breiter Auftrittsfläche und **hoher Hitzebeständigkeit** bis ca. 220 °C.

- **Geschlossene Lasche.**
- **Ganzflächige Komfort-Einlegesohle ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort.**
- **Perbunan VX Laufsohle.**
- **Sehr gute Abriebsfestigkeit und Rutschhemmung.**
- **Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit.**

Gießer- und Schweißerstiefel VX 7380 Perbunan für extreme Bedingungen. Dachrinnensystem zum Abfließen heißer Flüssigkeiten.

- **Geschlossene Lasche.**
- **Laufsohle Perbunan VX ESD, anthrazit.**
- **SECURA VARIO® Fersendämpfung.**
- **Echtleder-Brandsohle.**
- **Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®.**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

#### Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

#### Hinweis:

Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 38 – 48.

elektrische Isolierung: EGB/ESD

Schutzklasse: S2

Material Zehenschutzkappe: Aluminium

Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200 °C °C

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

## Technische Beschreibung

Material Zehenschutzkappe	Aluminium
Material Laufsohle	Perbunan VX
Schutzklasse	S2
EU-Schuhgröße	44
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Material Innenfutter	Echt Leder
Farbe	schwarz
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle)	Über 200 °C °C
schnittfest	ja
Rutschhemmung	ja
Obermaterial	Glattleder
Serie	VX 7000
Eigenschaft	Vario®-Dämpfung
Geschlecht	Herren
elektrische Isolierung	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitsstiefel