



Wirbelringschraube SEB, Gewinde-Ø: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	086467 M8
GTIN	2050001857378
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste, um 360° drehbare Wirbelringschrauben, rot lackiert.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Tragfähigkeit WLL SF 5:1: 0,4 t

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 0,5 t

Gewindelänge L: 14 mm

Bohrungsabstand x: 20 mm

Innen-Ø Ring A: 30 mm

Außen-Ø Ring B: 34 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø Ring B	34 mm
Bund-Ø Auflage C	60 mm
Ausführung	drehbar

Maß D	57 mm
Innen-Ø Ring A	30 mm
Tragfähigkeit	0,3 t
Bohrungsabstand x	20 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	6 mm
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	0,5 t
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	0,4 t
Gewindelänge L	14 mm
Produktart	Ringschraube