



Wirbelringschraube SEB, Gewinde-Ø: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	086467 M10
GTIN	2050001857507
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste, um 360° drehbare Wirbelringschrauben, rot lackiert.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Tragfähigkeit WLL SF 5:1: 0,5 t

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 0,7 t

Gewindelänge L: 17 mm

Bohrungsabstand x: 20 mm

Innen-Ø Ring A: 30 mm

Außen-Ø Ring B: 34 mm

Technische Beschreibung

Innen-Ø Ring A	30 mm
Ausführung	drehbar
Bund-Ø Auflage C	60 mm

Maß D	57 mm
Tragfähigkeit	0,6 t
Außen-Ø Ring B	34 mm
Bohrungsabstand x	20 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	6 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	0,5 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	0,7 t
Gewindelänge L	17 mm
Produktart	Ringschraube