



Wirbelringschraube SEB, Gewinde-Ø: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	086467 M12
GTIN	2050001858153
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste, um 360° drehbare Wirbelringschrauben, rot lackiert.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Tragfähigkeit WLL SF 5:1: 0,8 t

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 0,9 t

Gewindelänge L: 21 mm

Bohrungsabstand x: 20 mm

Innen-Ø Ring A: 30 mm

Außen-Ø Ring B: 34 mm

Technische Beschreibung

Innen-Ø Ring A	30 mm
Maß D	57 mm
Ausführung	drehbar

Außen-Ø Ring B	34 mm
Tragfähigkeit	1 t
Bund-Ø Auflage C	60 mm
Bohrungsabstand x	20 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	6 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	0,8 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	0,9 t
Gewindelänge L	21 mm
Produktart	Ringschraube