



Wirbelringschraube SEB, Gewinde-Ø: M24



Bestelldaten

Bestellnummer	086467 M24
GTIN	2050001857897
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste, um 360° drehbare Wirbelringschrauben, rot lackiert.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Tragfähigkeit WLL SF 5:1: 3,2 t

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 3,8 t

Gewindelänge L: 36 mm

Bohrungsabstand x: 35 mm

Innen-Ø Ring A: 38 mm

Außen-Ø Ring B: 45 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø Ring B	45 mm
Tragfähigkeit	4 t
Ausführung	drehbar

Bund-Ø Auflage C	88 mm
Maß D	80 mm
Innen-Ø Ring A	38 mm
Bohrungsabstand x	35 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	14 mm
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	3,8 t
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	3,2 t
Gewindelänge L	36 mm
Produktart	Ringschraube